



Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität BRSN / LFS

Abmessungen

Kanalhöhe 70 mm

Länge 2000 mm

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

G1612