




HBA161H

FI-Block Baugröße x160 4polig 160A I_{dn} einstellbar

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	220 / 415 V
---	-------------

Spannung

Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV

Strom

Bemessungsfehlerstrom	30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
Nennstrom	160 A
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs)	5 kA

Frequenz

Frequenz	50 bis 60 Hz
----------	--------------

Abschaltzeit

Fehlauslöseschutz	Ja
-------------------	----

Anschluss

Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter	2.5 / 70 mm ²
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter	2.5 / 95 mm ²
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2.5 / 95 mm ²
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2.5 / 70 mm ²

Einstellungen

Bemessungsfehlerstrom einstellbar	Ja
Verzögerungszeit einstellbar	Ja
Differenzialschutzverzögerung	0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A HI
Verwendung Bedingungen	
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höhe über N.N.	2000 m