



HBW630H

**FI-Block P630 4P 630A I<sub>dn</sub> adj**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Neutralleiterposition	links
Polanzahl	4 P

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	220 / 415 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Spannung**

Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV

**Strom**

Bemessungsfehlerstrom	100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
Nennstrom	630 A
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs)	3 kA

**Frequenz**

Frequenz	50 bis 60 Hz
----------	--------------

**Abschaltzeit**

Fehlauslöseschutz	Ja
-------------------	----

**Einstellungen**

Bemessungsfehlerstrom einstellbar	Ja
Verzögerungszeit einstellbar	Ja
Differenzialschutzverzögerung	0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

**Verwendung Bedingungen**

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höhe über N.N.	2000 m