



HNG7505007035B

## Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x50mm lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Flexibel Nein

#### Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

#### Strom

Kriechstromfest Ja

#### Abmessungen

Kanalhöhe 75 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 50 mm

Schlitzbreite 5 mm

Stegbreite 7.5 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 141

Lichter/innerer Querschnitt 3015 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 101

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 196

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V1

#### Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-25...90 °C