

HTN125C

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 25A für Hutschiennenmontage

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik	Cs
Polart	1P
Polanzahl	1

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	4 - 4 Nm

Spannung

Isolationsspannung U_i	690 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,13 - 1,45 A

Kapazität

Anzahl Module	1,50
---------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm ²

Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	27 mm
Tiefe	85 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	3,50 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3,50 W

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

Sicherheit

