



LNH1100M6

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 100A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösercharakteristik	gG
------------------------	----

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	100 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG
--------------------------	----

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64.5 mm
Höhe installiertes Produkt	135 mm
Breite installiertes Produkt	29.5 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.4 W
---------------------------------------	-------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein