



HNS126DC

**Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA CTC**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Neutralleiterposition	links
Anzahl der abgesicherten Pole	4
Polanzahl	4 P
Montageart	Montageplatte
Bauform	Komplettgerät im Gehäuse

**Funktion**

Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja
Wendeschalter	Nein
Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparatur-schalter	Ja
Auslöserfunktion	TM A/A
Integrierter Erdschlusschutz	Nein
Mitschaltender Neutralleiter	Ja

**Kontrollen und Indikatoren**

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	220 / 690 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Mit Unterspannungsauslöser	Nein

**Strom**

Nennstrom	125 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2	6 kA
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN	0.63 / 0.8 / 1
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947	146.9 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947	144.3 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947	141.7 A

Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947	139.1 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947	136.4 A
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947	133.6 A
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947	130.8 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947	127.9 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947	125 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947	122 A
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947	118.9 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947	115.7 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947	112.5 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 660V AC nach IEC 60947-2	6 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (EN 60947-2)	6 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)	6 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 415 V (EN 60947-2)	6 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 690 V (EN 60947-2)	2.5 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2	40 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2	40 kA
Einstellbereich der thermischen Auslöser	80 / 100 / 125 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 110-138V AC nach IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2	40 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 660V AC nach IEC 60947-2	6 kA
<b>Abmessungen</b>	
Tiefe installiertes Produkt	97 mm
Höhe installiertes Produkt	130 mm
Breite installiertes Produkt	120 mm
<b>Frequenz</b>	
Frequenz	50 bis 60 Hz
<b>Leistung</b>	
Verlustleistung pro Pol bei 0.63*In	4.38 W
Verlustleistung pro Pol bei 0.8*In	6.85 W
Gesamtverlustleistung bei 0.63*In	13.15 W
Gesamtverlustleistung bei 0.8*In	20.54 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	32.1 W
Verlustleistung pro Pol	10.7 W

**Abschaltzeit**

Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
-------------------------	------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
---	-------

Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	40000
--	-------

**Deckel, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Montage**

Drehmoment	6Nm
------------	-----

Hutschienenmontage mit optionalem Adapter	Ja
---	----

Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
---------------------------------------	------

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
--------------------------------------	------

Geeignet für Bodenbefestigung	Ja
-------------------------------	----

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Anschlussart	Schraubtechnik
--------------	----------------

**Sicherung**

Kurzschlußschutz (II): Art	fest
----------------------------	------

**Kabel**

Material des Kabels	Cu
---------------------	----

**Einstellungen**

Einstellbereich der magnetischen Auslöser	750 / 1000 / 1250 / 1500 A
---	----------------------------

Einstellbereich magnetischer Auslöser xIN	6 / 8 / 10 / 12
---	-----------------

**Ausstattung**

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
-------------------------------------	---

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
--	---

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
---------------------------------------	---

Motorantrieb optional	Nein
-----------------------	------

Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
-----------------------------	----

**Bedienung**

Vibrations- und Schockfestigkeit	IEC 68068-2-52 Test FC
----------------------------------	------------------------

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Halogenfrei	Nein
-------------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 /  
IEC 60947-23

---

Höhe über N.N.

2000 m

**Temperatur**

---

Eichungstemperatur

50 °C