



LLD244

NH1-NL3P-LLD, 1WV250-5S, auf SKL

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Abschaltstrom	55 kA
Nennstrom	250 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	250 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH1
-----------------	-----

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	74.5 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	82 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	2.316 kg
Silbergewicht des Produktes	0.008 kg

Montage

Geeignet für Sammelschienenaufbau	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm ²
---	-------------------

Kabel	
Kabeleinführung	Seite
Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Sicherheit	
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C