



LNH2250M

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 250A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Merkmale

Architektur

Auslösercharakteristik	gG
------------------------	----

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung U _e	500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Spannung

Bemessungsspannung DC	250 V
-----------------------	-------

Strom

Abschaltstrom	120 kA
Nennstrom	250 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG
--------------------------	----

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	150 mm
Höhe installiertes Produkt	72.5 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20.6 W
---------------------------------------	--------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein