



LT050

Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene

Technische Merkmale

Architektur

Betätigungsart	mit Sicherungslasttrennschalter
Polanzahl	3 P

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	0 / 690 V
Frequenz	50-60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV

Strom

Bemessungsstrom bei U _e =400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Bemessungsstrom bei U _e =500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Bemessungsstrom bei U _e =690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Bedingter Bemessungs-kurzschlussstrom bei U _e =400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Bedingter Bemessungs-kurzschlussstrom bei U _e =690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Sicherungseins.Test bed. Bemessungs-kurzschlussstrom U _e =400V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Sicherungseins.Test bed. Bemessungs-kurzschlussstrom U _e =500V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Sicherungseins.Test bed. Bemessungs-kurzschlussstrom U _e =690V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
konv. Therm. Ströme I _{th} in freier Luft mit Trennmesser und Nennquerschnitt	225 A
Konv.Therm.Ströme freier Luft+ Sicherungseinsatz+Nennquersch.IEC 60947-1 4.3.2.1	160 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	160 A
Bedingter Bemessungs-kurzschlussstrom bei U _e =500 V nach IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Bemessungsstrom bei U _e =220V gemäß DC IEC 61439-1 5.3.2	160 A

Strom / Temperatur

Nennstrom bei 40° C	160 A
Nennstrom bei 45° C	152 A
Nennstrom bei 50°C	144 A
Nennstrom bei 55° C	136 A
Nennstrom bei 60°C	128 A
Nennstrom bei 65°C	120 A
Nennstrom bei 70°C	112 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
Sicherungsgröße	NH00

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	80 mm
Höhe installiertes Produkt	200 mm
Länge	150 mm
Breite installiertes Produkt	106 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
Verlustleistung bei Vollast	45 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	12 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	25.46 W

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4	1600

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	129 g
Farbe	lichtgrau

Montage

Drehmoment	4,5Nm
------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 / 95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95mm ²
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Klemmenart der Ausgänge	Käfigklemmen

Normen

Bemessungsbetriebsart gemäß IEC 60947-1 4.3.4	Dauerbetrieb
Betätigung gemäß IEC 60947-1 2.4	abhängige Handbetätigung (eines mechanischen Schaltgeräts)
Gebrauchskategorie bei Ue=400V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	AC-23B
Gebrauchskategorie bei Ue=500V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	AC-22B
Gebrauchskategorie bei Ue=690V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	AC-21B
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Nenn Prüfquerschnitt nach IEC 60947-1 Tabellen 9 und 10	70 mm ²
Gebrauchskategorie bei Ue=220V DC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	DC-22B
Gebrauchskategorie bei Ue=440V DC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	DC-22B
Sicherheit	
Schutzart	IP3X
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-40...70 °C