



LVS00100SE

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 1-polig M8

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

Ausführung

Schienenmittenabstand 40 mm	Nein
Schienenmittenabstand 50 mm	Nein
Schienenmittenabstand 60 mm	Ja
Schienenmittenabstand 100 mm	Ja
Schienenmittenabstand 185 mm	Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	690 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV

Strom

Abschaltstrom	100 kA
Bemessungsstrom bei U _e =500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Bemessungsstrom bei U _e =690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Nennstrom	160 A
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U _e =400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U _e =690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Sicherungsseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom U _e =400V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Sicherungsseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom U _e =500V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Sicherungsseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom U _e =690V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
konv. Therm. Ströme I _{th} in freier Luft mit Trennmesser und Nennquerschnitt	220 A
Konv.Therm.Ströme freier Luft+ Sicherungseinsatz+Nennquersch.IEC 60947-1 4.3.2.1	160 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei
Ue=500 V nach IEC 61439-1 3.8.10.4

100 kA

Strom / Temperatur

Nennstrom bei 40° C	160 A
Nennstrom bei 45° C	152 A
Nennstrom bei 50°C	144 A
Nennstrom bei 55° C	136 A
Nennstrom bei 60°C	128 A
Nennstrom bei 65°C	120 A
Nennstrom bei 70°C	112 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	123 mm
Höhe installiertes Produkt	138 mm
Länge	401 mm
Breite installiertes Produkt	50 mm
Sammelschienenabstand	60 / 100 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20 W
Verlustleistung bei Vollast	56 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	12 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mitt- leren Leitungslänge von 0,7m/pol	36.46 W

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schalt- spiele	1400
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4	1600

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	645 g
Silbergewicht des Produktes	1.45 g
Werkstoff	Kunststoff/Metall

Montage

Drehmoment	14Nm
Drehmoment bei Befestigung auf der Sammelschiene	14 Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 / 95mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss

Normen

Bemessungsbetriebsart gemäß IEC 60947-1 4.3.4	Dauerbetrieb
Betätigung gemäß IEC 60947-1 2.4	abhängige Handbetätigung (eines mechanischen Schaltgeräts)
Gebrauchskategorie bei U _e =400V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	AC-23B
Gebrauchskategorie bei U _e =500V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	AC-22B
Gebrauchskategorie bei U _e =690V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5	AC-22B
Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
Nenn Prüfquerschnitt nach IEC 60947-1 Tabellen 9 und 10	70 mm ²

Sicherheit

Schutzart	IP2X
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-40...70 °C