



MZ915

Wiedereinschaltgerät für LS-Schalter 1/2P

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	3
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	207 / 230 / 253 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	6 kV
Steuerspannung AC	207 / 230 / 253 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	230 V

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	5 A
max. Ruhestrom für Taster	0 mA

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	71 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	54 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.11 W
---------------------------------------	--------

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	2
Anzahl Umschalter	0

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Durchschlagfestigkeit zwischen Kontakten	6Kv
--	-----

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...40 °C
--------------------	------------