



R3032VERZ



## Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Architektur

|            |            |
|------------|------------|
| Montageart | Geschraubt |
|------------|------------|

#### Abmessungen

|                  |        |
|------------------|--------|
| Höhe innen       | 50 mm  |
| Kanalhöhe        | 88 mm  |
| Länge            | 150 mm |
| Breite Einbaumaß | 109 mm |
| Kanalbreite      | 150 mm |
| Maß a            | 150 mm |

#### Deckel, Tür

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

#### Werkstoff

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Farbe           | verzinkt    |
| Werkstoffgruppe | Stahl, Gips |
| Oberfläche      | verzinkt    |

#### Mechanische Eigenschaften

|                    |      |
|--------------------|------|
| Abbiegung (Winkel) | 94 ° |
|--------------------|------|

#### Montage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

#### Kabel

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 5450 mm² |
|-----------------------------|----------|

#### Einstellungen

|               |      |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

#### Zubehör

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Formteilausführung | Unterteil und Oberteil |
|--------------------|------------------------|

#### Sicherheit

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| REACH-konform                                | Ja          |
| RoHS-konform                                 | Ja          |
| Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme             | DIN 4102-12 |
| Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme | DIN 4102-12 |
| Feuerwiderstandsklasse                       | E 30        |