



REN230X

Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt modesta

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Einbauinstallation
------------	--------------------

Funktion

Grundfunktionen	Zugangskontrolle über RFID-Transponder ; Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit ; Speicherplatz für bis zu 200 Ausweise/Transponder ; selektives Löschen einzelner Ausweise
-----------------	--

Ausführung

Konfiguration	Programmierung über mitgelieferte Mastercard ; weitere Mastercards definierbar, auch für mehrere Geräte
---------------	---

Konnektivität

Schnittstelle	Nein
Vernetzbar	Nein
PC-Anbindung	Nein

Abmessungen

Abmessungen Ausschnitt Leseinheit (B x H)	80 mm
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	120 x 120 x 2 mm
Materialstärke Edelstahl	2 mm

Leistung

Stromaufnahme	≈ 200 mA
---------------	----------

Werkstoff

Material / Verarbeitung	Metall gebürstet
Werkstoff	Edelstahl
Material / Oberfläche	Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet

Kabel

Leiter Ø	0.5...0.8 mm
----------	--------------

Einstellungen

Zeitschaltung	Relais-Schaltdauer von 0,5 bis 9 Sekunden programmierbar
---------------	--

Lieferumfang

Lieferumfang	Mastercard zur Programmierung im Lieferumfang enthalten ; Keypass-Transponder für Benutzer sind nicht im Lieferumfang enthalten ; Spannungsversorgung nicht im Lieferumfang enthalten
--------------	---

Ausstattung	
Standalone	Ja
Wechslerkontakt potenzialfrei	max. 24V/1A
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-IDs	200
Leseinheit	hinter flächenbündiger Acrylglas-Scheibe ; aufgezo- genes "Funk-Schlüssel" Symbol ; 2-stelliges LED-Dis- play für Anzeige des aktivierten Speicherplatzes
Normen	
VdS Klasse	ohne
Sicherheit	
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-20...55 °C
Kennzeichnung	
Produktlinie	MODESTA