SFT240

Wechselschalter 2 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	2 P
Polart	2 P

Ausführung

Anzahl Module	2

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	440 V
Steuerspannungsart 1	AC
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V

Strom

Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B	40 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A	40 A
Nennstrom	40 A
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	0.6 kA
Thermischer Nennstrom außerhalb Gehäuse	40 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A	40 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	40 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm

Frequenz

Frequenz	50 bis 60 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.2 W
Verlustleistung pro Pol	2.1 W

Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC21	25000

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC22	25000
Gerätelebensdauer mechanische Schalt-spiele	200000

Anschluss

Klemmenstellung	abgesetzt

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	0
Anzahl Umschalter	2

Normen

Standardtext	IEC 60947-3
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20…50 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-40…80 °C

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten