

Türumfahrungenskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
Selbstklebend	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	17 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	52 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	2
---	---

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
Deckelausführung	lose

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	800 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...65 °C
--------------------	------------

Temperatur

SL1705209016



