




SM050

Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-50 A

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala	50 A
-----------------	------

Spannung

Isolationsspannung	2000 V
--------------------	--------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

Leistung

Leistungsaufnahme	1.1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.1 W

Montage

Geeignet für Reiheneinbau	Ja
---------------------------	----

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm ²
---	----------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C