



SM250

## Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-250 A

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart DIN-Schiene

#### Ausführung

Anzahl Module 4

#### Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala 250 A

#### Spannung

Isolationsspannung 2000 V

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 54 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

#### Leistung

Leistungsaufnahme 1.1 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1.1 W

#### Montage

Geeignet für Reiheneinbau Ja

#### Sicherheit

Schutzart IP20

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...50 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...80 °C