



296210

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 24 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 43 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,30 W

Texte

Anschlussart Mit Steckklemme

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Montageart Mit Spreizkrallen

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich