



75665774



Tastsensor 5fach mit RTR, Display K.5 alu

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar.

Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlobetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

- mit weißer Betriebs-LED und 10 roten Status-LEDs
- Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte
- mit Ventilschutzfunktion
- für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen
- Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar
- Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar
- Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar
- Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie
- Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar
- Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor
- für individuelle Einzelraum-Temperaturregelung
- Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt
- für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung von max. 2 Regelkreisen
- für Heiz- und/oder Kühlobetrieb mit/ohne Zusatzstufe
- Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb
- LC-Display mit Symboldarstellung
- Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich)
- mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten
- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung
- zur Installation in einzelnen Standard-Einbaudosen
- mit Raumtemperaturschaltuhr
- mit Demontageschutz
- mit Tasten-Sperrfunktion
- separates Fensterkontakt-Objekt
- Objekt für Reglerstatus
- Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar
- Meldeobjekte für Heizen und Kühlen
- programmierbar ab ETS2, V1.2a
- für Busankoppler UP

Technische Merkmale

Sekundär Designlinie(n)	Berker K.1 KNX
Haupt-Designlinie	KNX - Berker K.1/K.5
Farbe	alu

Energieeffizienzklasse	IV (2%)
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Beschriftungsfeldeinlage (B x H)	66.8 x 15.7 mm
Werkstoff	Thermoplast