



TXA610B



Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 10A

Technische Merkmale

Architektur

Montageart REG

Funktion

Mehrphasenbetrieb zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet

Ausführung

Anzahl Module 6

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte ja

Handschalter / -taster Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Nennstrom 10 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

Systemspannung 30V DC über Bus

Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer) 6 mA

Stromaufnahme Bus (Ruhe) 4 mA

Anzahl Eingangsstromkreise 0

Maximaler Durchgangsstrom 10 A

Nennstrom 10 A

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 6 TE

Höhe 90 mm

Leistung

Max. Last für elektronische Trafos 1000 W

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.7 W

Ausgangsleistung 1200 W

Max. Schaltleistung 9000 W

konventionelle Trafos 1200 VA

Elektronische Trafos 1000 W

Werkstoff	
Farbe	steingrau
Beleuchtung Steuerung	
Leuchtstofflampen mit EVG	15 x 36 W
Leuchtstofflampen unkomponiert	1000 W
Leuchtstofflampen Steuerung	
Energiesparlampen	23 W
Leistung Energiesparlampen	12x23W
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)	15 x 36 W
LED Steuerung	
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen	12
Glühlampen Steuerung	
Max. Glühlampenlast	1200 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	1200 W
Anschluss	
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm ²
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	system
Lieferumfang	
Busankopplung inklusive	Ja
Ausstattung	
Anzahl der Ausgänge	10
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
Kennzeichnung	
Haupt-Designlinie	KNX