



85421101

Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Einzeltaster

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,30 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 120 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Kapazität

Anzahl Module 0

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Montageart Mit Spreizkrallen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)