

TXB302

IP20

Binäreingang 2fach, UP, KNX

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz

Funktion

Busmodul abnehmbar	Nein

Ausführung

Anzahl Module	0

Kompatibilität

Nebenstelle	Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor

Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf	mit Programmiertaste und roter Programmier-LED

Konnektivität

Binäreingänge	mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte

Spannung

Eingangsspannung	5 V
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
Eingangsstrom pro Eingang	0.5 mA

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	38 x 35 x 12 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	0 TE

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	5 mm

Messung

Eingangs-Abtastspannung	je Kanal 5 V

Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	Kunststoff

Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75…2.5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75…2.5 mm²
Anschluss an	Potenzialfrei, Schalter, Taster, Automationsablauf
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Anschlussart	mit Kabel vorkonfektioniert
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

Kabel

Leitungslänge verlängerbar auf	max. 5 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, easy

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	0

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit integriertem Busankoppler

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0…45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten