



ADZ366D



Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect

Technische Merkmale

Architektur

Polart	3x 1P+N
Auslösecharakteristik	C

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U_i	500 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I_{cs} AC nach IEC60898-1	6 kA
Nennstrom bei -25°C	21,10 A
Nennstrom bei -20°C	20,70 A
Nennstrom bei -15°C	20,30 A
Nennstrom bei -10°C	19,90 A
Nennstrom bei -5°C	19,40 A
Nennstrom bei 0°C	19 A
Nennstrom bei 5°C	18,50 A
Nennstrom bei 10°C	18 A
Nennstrom bei 15°C	17,50 A
Nennstrom bei 20°C	17 A
Nennstrom bei 25°C	16,50 A
Nennstrom bei 30°C	16 A
Nennstrom bei 35°C	15,70 A
Nennstrom bei 40°C	15,50 A
Nennstrom bei 45°C	15,20 A
Nennstrom bei 50°C	15 A
Nennstrom bei 55°C	14,70 A
Nennstrom bei 60°C	14,40 A
Nennstrom bei 65°C	14,10 A
Nennstrom bei 70°C	13,90 A
Bemessungsfehlerstrom I_{dn}	30 mA

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	6 kA
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10,90 W
---------------------------------------	---------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	2000

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 4 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	2
Energiebegrenzungsklasse I ² t	3

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	71 mm
Tiefe	70 mm

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------
