



TYA664BN



IP20



Universal-Dimmaktor 4-fach KNX, 4x600W, ESL/LED, kombinierbar

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	REG
------------	-----

Funktion

Busmodul abnehmbar	Nein
Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
Softanlauf	lampenschonender Softanlauf

Ausführung

Anzahl Module	10
---------------	----

Kontrollen und Indikatoren

Mit LED-Anzeige	Ja
Meldeleuchte	ja
Bedienung	Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
Handschalter / -taster	Wahlschalter für Hand-/Busbetrieb und Lasteinstellung

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	10400 mA

Spannung

Hilfsspannung	230 V AC
Eingangsspannung	230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC

Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	< 2.4 mA
-----------------------------------	----------

Sicherung

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED)
-----------	---------------------------------------

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	10 TE
--------------------------------	-------

Leistung

Dimmbare, konventionelle Trafos	je Kanal 600 VA
Schaltleistung Glühlampen	5 / 600 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.35 W
Verlustleistung pro Spule	1 W

Leuchtstofflampen Steuerung

Dimmbare Energiesparlampen	je Kanal 120 W
Leistung Energiesparlampen	120W

LED Steuerung

Max. Anzahl von LED/ESL Lampen	10
Dimmbare LED-Lampen	je Kanal 120 W
Dimmbare 230 V LED-Lampen	je Kanal 120 W
Leistung LED	120 W

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen	je Kanal 600 W
-------------------------------	----------------

Anschluss

Lastart	universal
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm ²
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Ausstattung

Bussystem-Dimmaktor Ausführung	Steuerbaustein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
geräuscharm	sehr geräuscharm

Bedienung

Vor Ort-/Handbedienung	Ja
------------------------	----

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----