



TYF784E



IP20

Analogeingang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Montageart	REG

Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

Konnektivität

Eingangssignale	nach DIN IEC 381-1, -2
-----------------	------------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Hilfsspannung	24 V DC
Spannung Eingänge	0-1; 0-10 V
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	4
Eingänge Strom	0-20; 4-20 mA
Eingangsstrom	ja

Abmessungen

Tiefe	70 mm
Aufbauhöhe ab Hutschiene	63 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Höhe	90 mm
Breite	72 mm

Leistung

Stromaufnahme	170 mA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.1 W

Widerstand

Eingangsimpedanz Spannung	18 kΩ
Eingangsimpedanz Strom	100 Ω

Messung	
Grenzwerte	je Kanal 2
Fühler	
Sensor-Ausgangsspannung	24 V DC
Sensor-Ausgangsstrom	max. 100 mA
LED Steuerung	
LED	mit roter Status-LED
Anschluss	
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	system
Lieferumfang	
Busankopplung inklusive	Ja
Sicherheit	
Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Kennzeichnung	
Haupt-Designlinie	KNX