



BR6517019011



## Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x170mm OT 80mm in graphitschwarz

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	10050 - 10050 mm <sup>2</sup>

#### Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	28
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

#### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateinbau
--------------------------------	--

#### Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Graphitschwarz
RAL Nummer	9011

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

#### Ausstattung

