



VANR1200TU



Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus Rillenstruktur Hohlboden-Set

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	306 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
Oberfläche Deckel	sonstige
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss

Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	strukturiert

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

Sicherheit

REACH-konform	Nein
---------------	------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 7.5 kN
--------------------	---