



WH11625300B

**basico Einsatz UP: 2x T23 mit Steckklemmen, + Bef.-Platte und Frontbecher Weiss**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
|------------|-----------|

**Ausführung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Elektrische Hauptmerkmale**

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V AC |
|--------------|----------|

**Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Abmessungen**

|             |       |
|-------------|-------|
| Tiefe       | 43 mm |
| Einbautiefe | 36 mm |
| Höhe        | 77 mm |
| Breite      | 77 mm |

**Werkstoff**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Farbe     | weiß      |
| Werkstoff | Duroplast |

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material / Oberfläche | Abdeckung aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell, Apparat aus Thermoplast |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Anschluss**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1...2.5 mm <sup>2</sup>       |
| Anschlussart      | mit QuickConnect Steckklemmen |

**Normen**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Norm | SEV geprüft und fertigungsüberwacht |
|------|-------------------------------------|

**Sicherheit**

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK01                           |
| Schutzart                                    | IP20                           |
| REACH konform                                | Nein                           |
| RoHS konform                                 | Ja                             |
| Schutz                                       | ohne erhöhten Berührungsschutz |