



XEV1K22T2SEMC

**witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow und Netzzähler**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Stecksystem	Typ 2S
-------------	--------

**Funktion**

Funktion Zugangskontrolle	Ja
Mit Lastmanagement	Ja

**Konnektivität**

Anzahl der Ladepunkte	1
Anzahl der CEE-Steckdosen	0
Anzahl der Ladesteckdosen GB	0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3	0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS	0

**Elektrische Hauptmerkmale**

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	32 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	173 mm
Höhe installiertes Produkt	553.5 mm
Länge	549 mm
Breite installiertes Produkt	250.5 mm

**Leistung**

Anschlussleistung	1.38...22.08 kW
Max Leistung pro Ladepunkt	22 kW

**Energieversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3 Phasen
-----------------------------------	----------

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Kunststoff

**Ausstattung**

---

Mit Energiezähler	Nein
Mit Hausanschlußkasten (HAK)	Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen	0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC	0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein

---

**Normen**

---

Europäische Direktive RoHs	Übereinstimmend
----------------------------	-----------------

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP55
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-25...50 °C
--------------------	-------------

---