



85121100

Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED)

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

Ausstattung

Leistung LED Lampe 250 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Dimmung Phasenanschnitt Ja

Dimmung Phasenabschnitt Ja

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 250 W

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,30 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Montageart Mit Spreizkrallen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)