



EE200



Dämmerungsschalter, 2 Kanäle, 20kLux

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit 30 s

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur -20 - 60 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Kapazität

Anzahl Module 4

Texte

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 71 mm

Tiefe 65 mm