





EPS450B



Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	100 mA

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschluss

Kontaktart	1NO
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anzahl der Kontakte	1

Spannung

Steuerspannung DC	0 - 0 V
Steuerspannung 2	10 - 26 V
Steuerspannung 1	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10 - 50 °C

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
Anzugsverbrauch	5 VA

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA
----------------------------	---------