




EVN011



IP20



Ferndimmer Universal 300W LED/ESL

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 9001

Werkstoff Kunststoff

Architektur

Steuer-/Bedienelement Einzeltaster

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 2,10 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 300 W

Glühlampenlast 300 - 300 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 60 - 60 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm²

Kapazität

Anzahl Module 1

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Automatische Lasterkennung

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Sicherung Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz