




EVN012



IP20

Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Betriebsspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	9001
Werkstoff	Kunststoff, Thermoplast

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	2,10 VA
230 V Glüh- und Halogenlampen	300 W
Glühlampenlast	300 - 300 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	60 - 60 W
--------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Dimmprinzip	Automatische Lasterkennung
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz