



BDH280E

Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type HI

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Bemessungsfehlerstrom I _{dn}	30 mA

Architektur

Polanzahl	2
-----------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	3,50 - 3,50 Nm
----------------------	----------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,50 W
---------------------------------------	--------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	7000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000

Spannung

Isolationsspannung U _i	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A HI
-----------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
--	-----------------------