



EC100

Betriebsstundenzähler

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module 2

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur -20 - 60 °C

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 35 mm

Tiefe 60 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V +/- 15%

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Ausstattung

Anzahl Kanäle 6