



HI456

## Lastumschalter 4polig 400A

### Technische Merkmale

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit $I_{cw}$ IEC60947	15 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom $I_{cc}$ mit gl-gG Sicherung	50 kA

#### Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	263000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	60,40 W

#### Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Polart	4P

#### Abmessungen

Höhe	170 mm
Breite	312 mm
Tiefe	218 mm

#### Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------