



HI460

Lastumschalter 4polig 800A

Technische Merkmale

Spannung

Isolationsspannung U_i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12000 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} IEC60947	64 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} mit gl-gG Sicherung	50 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	526000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	166,80 W

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Polart	4P

Abmessungen

Höhe	321 mm
Breite	466 mm
Tiefe	375 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------