




EE815



Präsenzmelder Einbau 360° On/Off

Technische Merkmale

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
----------------------------------	-------------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	80 mm
Einbautiefe	70 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau