

HMJ250DR

Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-2	85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschluss-strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschluss-strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2	50 kA

Architektur	
Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Gerätebauform	Festeinbau
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter

Auslösung	
Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	220 - 415 V

Funktionen	
Auslöser	TM A/A

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	71,40 W

Sicherheit	
Schutzart IP	IP4X

Kabel	
Werkstoff Kabel	Kupfer

Kompatibilität	
Geeignet für FI-Block	Ja
Geeignet für DIN Schiene	Nein

Geeignet für Verteilereinbau	Ja

Abmessungen

Höhe	260 mm
Breite	140 mm
Tiefe	150 mm
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm, 12 mm, 32 mm
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm, 12 mm, 32 mm

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Vorne
Nominales Drehmoment	18 - 18 Nm

Elektrische Hauptmerkmale

Nominales Drehmoment Untere Klemme	18 - 18 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	18 - 18 Nm