




EKR1200TM1



## Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm

### Technische Merkmale

#### Form

Form	Rund
------	------

#### Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	305 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Schraubbar

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 3 kN
--------------------	----------

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

#### Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12