




EKSQ120BL25



## Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Vierkant

#### Abmessungen

Einbautiefe 120 mm

Einbaulänge 244 mm

Einbaubreite 244 mm

Höhe 97 mm

Nivellierbereich 120 - 216 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 0

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 20 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Anleitung

Bodenpflege Nass

#### Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

