



EKSR1220TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen  
23/38mm**

**Technische Merkmale**

**Form**

Form Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe 110 mm

Einbaudurchmesser 305 mm

Höhe 110 mm

Nenngröße 305 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Tubus

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung 3 - 15 kN

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Einbaugröße (Unterflursysteme) R12