

EM002

Ausschaltvorwarner 24 Sec

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Kapazität

Anzahl Module 2

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkom-
pensiert 0

Max. Leuchtstofflampenlast 0

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Abmessungen

Höhe 35 mm

Breite 35 mm

Tiefe 64 mm