



EMS005



Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Kapazität

Anzahl Module 1

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp quickconnect, Drahtanschluss

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkom-
pensiert 1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast 3600 VA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 2.5 mm²

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit 30 S - 10 Min

Abmessungen

Breite 17,50 mm

Tiefe 64 mm