




EVN012



IP20

## Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 - 230 V
Betriebsspannung	230 - 230 V

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	9001
Werkstoff	Kunststoff, Thermoplast

#### Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	65 mm

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	2,10 VA
230 V Glüh- und Halogenlampen	300 W
Glühlampenlast	300 - 300 W

#### Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	60 - 60 W
--------------------------	-----------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - +45 °C
--------------------	--------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Texte

Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Dimmprinzip	Automatische Lasterkennung
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz