



FWKP1002500VERZ



Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	EI60, EI90
------------------------	------------

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	100 mm
Breite	250 mm
Länge	2000 mm
Innenhöhe	95 mm
Innenbreite	245 mm
Lichter innerer Querschnitt	23275 - 23275 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	100
---	-----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff	Stahl
Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	2