



GKWAD13025

**Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5<sup>2</sup>, 2.5m, hfr, Cca, schwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Spannung**

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	20 A
-----------	------

**Kabel**

Kabeldurchmesser	10 mm
Kabellänge	2,5 m
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C

**Abmessungen**

Länge	2500 mm
-------	---------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Konnektivität**

Anzahl Drähte	3
---------------	---

**Ausstattung**

Mechanische Kodierung	Ja
Ausführung Seite 1 Kabel	Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel	Stecker
Kabelart	H05Z1Z1-F

**Einsatzbedingungen**

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
----------------------------------------------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Weiß

**Leistung**

---

Brandlast

1,31 kWh

**Widerstand**

---

Kontaktwiderstand

1 mΩ