



HTS325E



## SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Sammelschiene QuickConnect

### Technische Merkmale

#### Architektur

Auslösecharakteristik	E
Polart	3P
Polanzahl	3

#### Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	690 V
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	230 - 400 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,05 - 1,2 A

#### Kapazität

Anzahl Module	4,50
---------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Abmessungen

Höhe	158 mm
Breite	81 mm
Tiefe	116 mm

#### Leistung

Verlustleistung pro Pol	4 W
-------------------------	-----